

ORDERFORMULÄR



ECO TRAVEL



Företags-/ kund-ID:	Ordernummer:	Datum:
Kontaktperson:	Annan leveransadress/företag:	
Besöksadress:	Besöksadress:	
Ort och postnummer:	Ort och postnummer:	
TEL:	Anmärkning:	
E-post:		

☐

BEGÄR EN OFFERT

☐




GÖR EN BESTÄLLNING

Information om användaren::	Form på de främre rören:
Användarnamn som referens:	☐ RUND
Rullstol Märke/Modell:	☐ OVAL
Ungefärlig användarvikt:	☐ KÜSCHALL K2
Främre rörets diameter:	☐ KÜSCHALL K1
Avstånd mellan de främre rören (centrum till centrum):	
BEGÄR LEVERANSDATUM:	

1. ECO TRAVEL Lx (inkl. resväska designad för det och säker resa)

Bild	Specifikationer		Pris exkl. moms	Välj typ
	• Motor: 350W 8"/200 mm gummidäck • Batteri: Litiumjon, 48V, 5.8Ah (278Wh) • Räckvidd: upp till 45 km • Maxhastighet: upp till 20 km/h (3 växlar) • Max användarvikt: 110 kg • Dockning: manuell • Breddområde för rullstolsinstallation: 210-480 mm • Kompatibla rullstolar: Styva och hopfällbara ramar • ECO Travel Lx nettovikt: 8.88 kg • ECO Travel Lx komplett vikt: 13.86 kg • Totalvikt inkl. resväska och laddare: 23.5 kg	Svart 	RET08BKA00 € ●	Standard handtag
			RET08BKA0T € ○	Tetra handtag
		Grön 	RET08GRA00 € ●	Standard handtag
			RET08GRA0T € ○	Tetra handtag
		Orange 	RET08ORA00 € ●	Standard handtag
			RET08ORA0T € ○	Tetra handtag
		Röd 	RET08REA00 € ●	Standard handtag
			RET08REA0T € ○	Tetra handtag




3. Armar med upphöjd klämhållare för korrekt fastspänning

Bild	Bild	Beskrivning	Pris exkl. moms	Välj typ
 		Armar 100 mm med 80 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 245-345 mm Monteringshöjder: 310-360 mm* Artiklar: R: EBC220A / L: EBC220B ☐	Inkluderad	
		Armar 150 mm med 80 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 335-415 mm Monteringshöjder: 310-360 mm* Artiklar: R: EBC220A2 / L: EBC220B2 ☐	valfritt	
		Armar 190 mm med 80 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 415-480 mm Monteringshöjder: 310-360 mm* Artiklar: R: EBC220A3 / L: EBC220B3 ☐	valfritt	
		Armar 100 mm med 130 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 245-345 mm. Monteringshöjder: 360-405 mm* Artiklar: R: EBC220C / L: EBC220D ☐	valfritt	
		Armar 150 mm med 130 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 335-415 mm. Monteringshöjder: 360-405 mm* Artiklar: R: EBC220C2 / L: EBC220D2 ☐	valfritt	
		Armar 190 mm med 130 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 415-480 mm. Monteringshöjder: 360-405 mm* Artiklar: R: EBC220C3 / L: EBC220D3 ☐	valfritt	
		Armar 100 mm med 190 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 245-345 mm. Monteringshöjder: 420-470 mm* Artiklar: R: EBC220E / L: EBC220F ☐	valfritt	
		Armar 150 mm med 190 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 335-415 mm. Monteringshöjder: 420-470 mm* Artiklar: R: EBC220E2 / L: EBC220F2 ☐	valfritt	
		Armar 190 mm med 190 mm upphöjd klämhållare för monteringsbredder 415-480 mm. Monteringshöjder: 420-470 mm* Artiklar: R: EBC220E3 / L: EBC220F3 ☐	valfritt	
		Armar 100 mm med 80 mm upphöjd och vinklad klämhållare för monteringsbredder 210-310 mm Monteringshöjder: 310-360 mm* Artiklar: R: EBC220G / L: EBC220H Kan endast användas för runda rör! ☐	valfritt	
		Armar 100 mm med 130 mm upphöjda och vinklade klämhållare för monteringsbredder 210-310 mm Monteringshöjder: 360-405 mm* Artiklar: R: EBC220J / L: EBC220K Kan endast användas för runda rör! ☐	valfritt	
		Armar 100 mm med 190 mm upphöjd och vinklad klämhållare för monteringsbredder 210-310 mm Monteringshöjder: 420-470 mm* Artiklar: R: EBC220L / L: EBC220R Kan endast användas för runda rör! ☐	valfritt	


* uppmätt från marken till klämmans övre del

● Tillgänglig ○ För närvarande inte tillgänglig. Fråga efter leveranstid.

4. Klämmor

Bild	Beskrivning	Pris exkl. moms	Välj typ
	Standardklämma 50 mm för runda rör, svart - VÄNSTER Artikelnummer: EBX035-BK	●	Inkluderad
	Standardklämma 50 mm för runda rör, svart - HÖGER Artikelnummer: EBX036-BK		
	70 mm klämma för runda rör, svart - VÄNSTER Artikelnummer: EBX03C-BK	○	valfritt
	70 mm klämma för runda rör, svart - HÖGER Artikelnummer: EBX03D-BK	○	
	 K2  K1 Klämmor 50 mm för Kuschall K2, K1, rörprofiler, svart Artikelnummer: L: EBX06F-BK / R: EBX06E-BK	○	valfritt
	 K2  K1 Klämmor 70 mm för Kuschall K2, K1, rörprofiler, svart Artikelnummer: L: EBX06H-BK / R: EBX06G-BK	○	valfritt
	Klämma 50 mm för ovala rör, svart - VÄNSTER Artikelnummer: EBX07A-BK	○	valfritt
	Klämma 50 mm för ovala rör, svart - HÖGER Artikelnummer: EBX07B-BK	○	
	Klämma 70 mm för ovala rör, svart - VÄNSTER Artikelnummer: EBX07C-BK	○	valfritt
	Klämma 70 mm för ovala rör, svart - HÖGER Artikelnummer: EBX07D-BK	○	
	40 mm klämma för runda rör, svart - VÄNSTER Artikelnummer: EBX03A-BK	●	valfritt
	40 mm klämma för runda rör, svart - HÖGER Artikelnummer: EBX03B-BK	●	
Någon ytterligare info / kommentar?			

5. Klämrör

Bild	Beskrivning	Pris exkl. moms	Välj typ
	Standard klämrör, 160/100 mm, svart aluminium. Artikelnummer: EBC213-BK (1 styck) ●	Inkluderad	
	Långt klämrör, 210/150 mm, svart aluminium. Artikelnummer: EBC213A-BK (1 styck) ●	€ 34,00	

Viktigt: 2 stycken krävs per rullstol

6. Skydd för rör

Bild	Beskrivning	Pris exkl. moms	Välj typ
	Rörskydd för Panthera rullstolar Artikelnummer för 1 styck: EBC02N (x 2st) ●	€ 65,00	
	Rörskydd 65 mm för Ø22 mm rör och klämmor 50 mm Artikelnummer för 1 styck: EBC06N (x 2st) ●	€ 65,00	
	Rörskydd 86 mm för Ø22 mm rör och klämmor 70 mm Artikelnummer för 1 styck: EBC06N-L (x 2st) ○	€ 65,00	
	Rörskydd 65 mm för Ø25 mm rör och klämmor 50 mm Artikelnummer för 1 styck: EBC05N (x 2st) ●	€ 65,00	
	Rörskydd 86 mm för Ø25 mm rör och klämmor 70 mm Artikelnummer för 1 styck: EBC05N-L (x 2st) ○	€ 65,00	

Viktigt: 2 stycken krävs per rullstol

7. Inställningar för hastighet

Växel	1	2	3	Omvända
Kundspecifika uppgifter om växel och hastighet				
Fördefinierad hastighet	Ja, använd min standardinställningsprofil			

Notera: Kör alltid inom din förmåga att styra enheten till ett säkert stopp. Att använda/köra enheten i okontrollerbara hastigheter är användarens ansvar och tillverkaren/återförsäljaren kommer att förneka/vägra allt ansvar för olyckor eller skador på tredje part.

Någon ytterligare info / kommentar?

8. Styrstam - tillval endast tillgängligt för ECO Travel LX

Bild	Beskrivning	Pris exkl. moms	Välj typ
	Standard för ECO Travel Bx med 110 mm fast längd Artikelnummer: EBH00G-A ●	incluso	
	Standard för ECO Travel Lx med justerbar längd 180-215 mm Artikelnummer: EBH00G ●	incluso	
	Alternativ längd för ECO Travel Lx, med justerbar längd 210-265 mm Artikelnummer: EBH01G ●	€ 54,00	
	Alternativ klämma för styrstammen med större vinkel. Kan vara nödvändigt i specifika situationer. Artikelnummer: EBH200-A ●	€ 30,00	

9. Tillbehör

Bild	Beskrivning	Pris exkl. moms	Välj typ
	Litiumjonbatteri med hög kapacitet , 48 V, 11,6 Ah, 556,8 Wh – 3,1 kg Artikelnummer: EBB0048T2A ●	€ 559,00	
Kommer snart	Fotplattelösning för rullstolar med avtagbara benstöd	?	
Kommer snart	Liten varukorg	?	
Kommer snart	Minivikter för ECO Travel	?	
	Säkerhetslås för tångens handtag som förhindrar oönskad öppning av tången under körning Artikelnummer: EBX035-S (1 styck) ●	€ 60,00	
	Laddare för ECO Resebatterier, 48V 2.0A, CE Varunummer: EBBC046 ●	€ 58,00	



Flottiljvägen 19
SE-392 41 Kalmar | Sweden
M: +46 722 325 090
E: info@wihlbackamobility.se
W: wihlbackamobility.se

Annan viktig information för den beställningen (kopia av e-postmeddelandet etc.)**Not:**

Kör alltid inom din förmåga att styra enheten till ett säkert stopp. Att använda/köra enheten i okontrollerbara hastigheter är användarens ansvar och tillverkaren/återförsäljaren kommer att förneka/vägra allt ansvar för olyckor eller skador på tredje part. Friskrivningsklausul som ska undertecknas om anpassad hastighet har ställts in i Vi meddelar härmed att användning av ECO TRAVEL med maxhastighetsinställningar högre än 4 Mph endast är tillåten på allmänna vägar i vissa länder och i övrigt endast får användas på privat egendom. I avsaknad av godkännande, i enlighet med vägtrafiklagarna, får ECO TRAVEL med hastighetsinställningar högre än 4 Mph inte köras på allmänna vägar, cykelbanor och trottoarer. Du måste informera dig själv om den landsspecifika lagstiftningen om användning och din juridiska skyldighet att försäkra ECO TRAVEL, hastighetsinställningar högre än 4 Mph (8, 12 och 18 Mph). När du reser med din ECO TRAVEL ska du alltid kontrollera den specifika lagstiftningen i respektive land. När du gör en beställning av en maxhastighet som är högre än 4 Mph, vänligen bekräfta med din signatur nedan att du har förstått ovanstående information och att du endast avser att använda din ECO TRAVEL på privat egendom. Vi rekommenderar härmed att användning av ECO TRAVEL med maxhastighetsinställningar högre än 4 Mph endast är tillåten på allmänna vägar i vissa länder och på andra sätt endast får användas på privat egendom. Vänligen bekräfta med din underskrift nedan att du har förstått ovanstående information och att du endast avser att använda dina PAWS på privat egendom, bekräftar härmed att jag är medveten om informationen ovan, att jag strikt kommer att följa den landsspecifika lagstiftningen.

Datum**Kundens underskrift**